

**Fini navoj Kontrolni navojni trn, dober 6H, M × korak: 55X1,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	486120 55X1,5
GTIN	2050001675750
Razred artikla	48B

**Opis****Izvedba:**

Prvi ovoj navoja je pobrušen (od koraka 1 mm) in odstrani umazanijo v obdelovancu ter preprečuje prezgodnji lom prvega koraka navoja.

Izvedba v skladu z **DIN 2279 – 2299**.

**Dobra in izmetna stran na ločenih trnih (DIN 2240, 2. del, oblika GE).**

**Uporaba:**

Za metrične ISO fine navoje, desne DIN 13.

**Standard:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Napotek:**

Navojni trni za fini navoj z drugačnim korakom, cevni, trapezni, zaobljeni, UNC-, UNF- in NPT-navoj ter za levi navoj po naročilu.

**Tehnični opis**

Korak navoja	1,5 mm
Navoj	M55
Kakovost	6H
Tolerančno polje	H
Vrsta navoja	MF
Standard	DIN 13
Kakovost	6

Vrsta šablone	Šablona
Kalibriranje	L11
Vrsta izdelka	Kontrolni navojni trni, dober

**Storitve**

Kalibriranje kontrolnega navojnega trna, dober ali izmet maksimalni $\varnothing$ 60 mm	028500 60
DAkS-kalibriranje Kontrolni navojni trn, dober ali izmet maksimalni $\varnothing$ 90 mm	028540 90