

**Cevni navoj Kontrolni navojni trn, Navoj: G3/8col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	486140 G3/8
GTIN	2050001035851
Razred artikla	48B

**Opis****Izvedba:**

Natančne mere po DIN EN ISO 228-2. Kontrolni navojni prstani so v tolerančnem razredu A. Izmetna stran je označena z rdečim prstanom.

**Standard:**

**DIN EN ISO 228**

**Napotek:**

Kontrolni navojni prstani z drugačnim premerom so dobavljivi po ponudbi.

**Tehnični opis**

Navoj	G3/8
Ø navoja	16,66 mm
Korakov na colo	19
Kakovost	A
Standard	DIN 228
Vrsta navoja	G
Tolerančno polje	A
Vrsta šablone	Kontrolna šablona
Vrsta šablone	Šablona
Kalibriranje	L10
Vrsta izdelka	Kontrolni mejni navojni trni

**Storitve**

DAkS-kalibriranjeKontrolni navojni trn maksimalni Ø 90 mm	028590 90
KalibriranjeKontrolni navojni trn maksimalni Ø 20 mm	028550 20