

**Cevni navoj Kontrolni navojni prstan, dober, Navoj: G1.1/4col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	486150 G1.1/4
GTIN	2050001035950
Razred artikla	48B

**Opis****Izvedba:**

Natančne mere po DIN EN ISO 228-2. Kontrolni navojni prstani so v tolerančnem razredu A.

**Standard:**

**DIN EN ISO 228**

**Napotek:**

Kontrolni navojni prstani z drugačnim premerom so dobavljivi po ponudbi.

**Tehnični opis**

Kakovost	A
Korakov na colo	11
Navoj	G1.1/4
Ø navoja	41,91 mm
Kalibriranje	L12
Tolerančno polje	A
Vrsta šablone	Šablona

Vrsta navoja	G
Standard	DIN 228
Vrsta izdelka	Kontrolni navojni prstan, dober

**Storitve**

DAkS-kalibriranje Kontrolni navojni prstan maksimalni $\varnothing$ 100 mm	028640 100
Kalibriranje kontrolnega navojnega prstana maksimalni $\varnothing$ 60 mm	028600 60