

**Cevni navoj Kontrolni navojni trn, Navoj: G1/2col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	486140 G1/2
GTIN	2050001035868
Razred artikla	48B

**Opis****Izvedba:**

Natančne mere po DIN EN ISO 228-2. Kontrolni navojni prstani so v tolerančnem razredu A. Izmetna stran je označena z rdečim prstanom.

**Standard:**

**DIN EN ISO 228**

**Napotek:**

Kontrolni navojni prstani z drugačnim premerom so dobavljivi po ponudbi.

**Tehnični opis**

Korakov na colo	14
Kakovost	A
Navoj	G1/2
Ø navoja	20,96 mm
Vrsta navoja	G
Standard	DIN 228
Tolerančno polje	A
Vrsta šablone	Kontrolna šablona
Vrsta šablone	Šablona
Kalibriranje	L10
Vrsta izdelka	Kontrolni mejni navojni trni

**Storitve**

Kalibriranje Kontrolni navojni trn maksimalni Ø 60 mm	028550 60
DAkkS-kalibriranje Kontrolni navojni trn maksimalni Ø 90 mm	028590 90