

Cevni navoj Kontrolni navojni prstan, dober, Navoj: G1.1/2col**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	486150 G1.1/2
GTIN	2050001035967
Razred artikla	48B

Opis**Izvedba:**

Natančne mere po DIN EN ISO 228-2. Kontrolni navojni prstani so v tolerančnem razredu A.

Standard:

DIN EN ISO 228

Napotek:

Kontrolni navojni prstani z drugačnim premerom so dobavljivi po ponudbi.

Tehnični opis

Navoj	G1.1/2
Kakovost	A
Ø navoja	47,8 mm
Korakov na colo	11
Kalibriranje	L12
Tolerančno polje	A
Vrsta šablone	Šablona

Standard	DIN 228
Vrsta navoja	G
Vrsta izdelka	Kontrolni navojni prstan, dober

Storitve

Kalibriranje kontrolnega navojnega prstana maksimalni \varnothing 60 mm	028600 60
DAkS-kalibriranje kontrolni navojni prstan maksimalni \varnothing 100 mm	028640 100