

Fini navoj Kontrolni navojni prstan, izmet 6g, M × korak: 16X1**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	486210 16X1
GTIN	2050001036117
Razred artikla	48B

Opis**Izvedba:**

Prvi ovoj navoja je pobrušen (od koraka 1 mm) in odstrani umazanijo v obdelovancu ter preprečuje prezgodnji lom prvega koraka navoja.

Izvedba v skladu z **DIN 2279 – 2299**.

Uporaba:

Za metrične ISO fine navoje, desne DIN 13.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Napotek:

Navojni trni za fini navoj z drugačnim korakom, cevni, trapezni, zaobljeni, UNC-, UNF- in NPT-navoj ter za levi navoj po naročilu.

Tehnični opis

Navoj	M16
Korak navoja	1 mm
Kakovost	6g
Kalibriranje	L12

Vrsta šablone	Kontrolna šablona
Tolerančno polje	g
Standard	DIN 13
Vrsta navoja	MF
Kakovost	6
Vrsta izdelka	Kontrolni navojni prstan, izmet

Storitve

DAkkS-kalibriranje Kontrolni navojni prstan maksimalni Ø 100 mm	028640 100
Kalibriranje kontrolnega navojnega prstana maksimalni Ø 20 mm	028600 20