

Cevni navoj Kontrolni navojni trn, Navoj: G1col



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	486140 G1
GTIN	2050001035882
Razred artikla	48B

Opis

Izvedba:

Natančne mere po DIN EN ISO 228-2. Kontrolni navojni prstani so v tolerančnem razredu A. Izmetna stran je označena z rdečim prstanom.

Standard:

DIN EN ISO 228

Napotek:

Kontrolni navojni prstani z drugačnim premerom so dobavljivi po ponudbi.

Tehnični opis

Korakov na colo	11
Navoj	G1
Ø navoja	33,25 mm
Kakovost	A
Standard	DIN 228
Vrsta navoja	G
Tolerančno polje	A
Vrsta šablone	Kontrolna šablona
Vrsta šablone	Šablona
Kalibriranje	L10
Vrsta izdelka	Kontrolni mejni navojni trni

Storitve

Kalibriranje Kontrolni navojni trn maksimalni Ø 60 mm	028550 60
DAkkS-kalibriranje Kontrolni navojni trn maksimalni Ø 90 mm	028590 90