

Cevni navoj Kontrolni navojni prstan, dober, Navoj: G1/8col**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 486150 G1/8 |
| GTIN | 2050001035899 |
| Razred artikla | 48B |

Opis**Izvedba:**

Natančne mere po DIN EN ISO 228-2. Kontrolni navojni prstani so v tolerančnem razredu A.

Standard:

DIN EN ISO 228

Napotek:

Kontrolni navojni prstani z drugačnim premerom so dobavljivi po ponudbi.

Tehnični opis

| | |
|------------------|---------|
| Navoj | G1/8 |
| Ø navoja | 9,73 mm |
| Korakov na colo | 28 |
| Kakovost | A |
| Kalibriranje | L12 |
| Tolerančno polje | A |
| Vrsta šablone | Šablona |

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Vrsta navoja | G |
| Standard | DIN 228 |
| Vrsta izdelka | Kontrolni navojni prstan, dober |

Storitve

| | |
|--|------------|
| DAkS-kalibriranje Kontrolni navojni prstan maksimalni \varnothing 100 mm | 028640 100 |
| Kalibriranje kontrolnega navojnega prstana maksimalni \varnothing 20 mm | 028600 20 |