

Fini navoj Kontrolni navojni prstan, izmet 6g, M × korak: 10X1**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	486210 10X1
GTIN	2050001036049
Razred artikla	48B

Opis**Izvedba:**

Prvi ovoj navoja je pobrušen (od koraka 1 mm) in odstrani umazanijo v obdelovancu ter preprečuje prezgodnji lom prvega koraka navoja.

Izvedba v skladu z **DIN 2279 – 2299**.

Uporaba:

Za metrične ISO fine navoje, desne DIN 13.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Napotek:

Navojni trni za fini navoj z drugačnim korakom, cevni, trapezni, zaobljeni, UNC-, UNF- in NPT-navoj ter za levi navoj po naročilu.

Tehnični opis

Navoj	M10
Korak navoja	1 mm
Kakovost	6g
Kalibriranje	L12

Tolerančno polje	g
Vrsta šablone	Kontrolna šablona
Standard	DIN 13
Vrsta navoja	MF
Kakovost	6
Vrsta izdelka	Kontrolni navojni prstan, izmet

Storitve

Kalibriranje kontrolnega navojnega prstana maksimalni \varnothing 20 mm	028600 20
DAkkS-kalibriranje kontrolni navojni prstan maksimalni \varnothing 100 mm	028640 100