

HOLEX**Pahljačasti brus Brusna koprena (A), srednja, Ø glave × širina glave:
60X30mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 554960 60X30 |
| GTIN | 4045197241238 |
| Razred artikla | 52E |

Opis**Izvedba:**

Pahljačasto razporejene lamele iz brusne koprene okoli osi orodja. Držalo Ø 6 mm.
Brusna koprena z običajnim korundom (A). Ustvari **enakomerno, mat obdelano površino**.

Uporaba:

Za odstranjevanje umazanije in oksidiranih plasti na kovinah ter za matiranje Cr-Ni in drugih plemenitih jekel in nž-kovin.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Priporočeno število vrtljajev | 5000 min ⁻¹ |
| Širina glave | 30 mm |
| Maksimalno število vrtljajev | 9000 min ⁻¹ |
| Ø držala | 6 mm |
| Ø glave | 60 mm |
| Kratica za brusno sredstvo | A |
| Primerjava zrnatosti | 180 |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Stopnja preciznosti | srednja |
| Značilnost blagovnega imena | srednja |
| Vrsta izdelka | Pahljačasti brus |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | pogojno primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | pogojno primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | pogojno primerno | | |
| INOX | primerno | | |
| Ti | pogojno primerno | | |
| GG(G) | primerno | | |
| CuZn | primerno | | |
| Umetna masa, GFK | primerno | | |
| Les | primerno | | |
| Laki | pogojno primerno | | |
| suho | primerno | | |