

**Cevni navoj Kontrolni navojni trn, dober, Navoj: G1.1/2col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	486160 G1.1/2
GTIN	2050001035981
Razred artikla	48B

**Opis****Izvedba:**

Natančne mere po DIN EN ISO 228-2. Kontrolni navojni prstani so v tolerančnem razredu A.

**Standard:**

**DIN EN ISO 228**

**Napotek:**

Kontrolni navojni prstani z drugačnim premerom so dobavljivi po ponudbi.

**Tehnični opis**

Kakovost	A
Ø navoja	47,8 mm
Navoj	G1.1/2
Korakov na colo	11
Tolerančno polje	A
Standard	DIN 228
Vrsta navoja	G
Vrsta šablone	Šablona
Kalibriranje	L11
Vrsta izdelka	Kontrolni navojni trni, dober

**Storitve**

DAkS-kalibriranje Kontrolni navojni trn, dober ali izmet  
maksimalni  $\varnothing$  90 mm

028540 90

Kalibriranje kontrolnega navojnega trna, dober ali izmet  
maksimalni  $\varnothing$  60 mm

028500 60