

Cevni navoj Kontrolni navojni prstan, dober, Navoj: G1/4col**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	486150 G1/4
GTIN	2050001035905
Razred artikla	48B

Opis**Izvedba:**

Natančne mere po DIN EN ISO 228-2. Kontrolni navojni prstani so v tolerančnem razredu A.

Standard:

DIN EN ISO 228

Napotek:

Kontrolni navojni prstani z drugačnim premerom so dobavljivi po ponudbi.

Tehnični opis

Korakov na colo	19
Ø navoja	13,16 mm
Kakovost	A
Navoj	G1/4
Kalibriranje	L12
Tolerančno polje	A
Vrsta šablone	Šablona

Vrsta navoja	G
Standard	DIN 228
Vrsta izdelka	Kontrolni navojni prstan, dober

Storitve

Kalibriranje kontrolnega navojnega prstana maksimalni \varnothing 20 mm	028600 20
DAkS-kalibriranje kontrolni navojni prstan maksimalni \varnothing 100 mm	028640 100