

Fini navoj Kontrolni navojni prstan, dober, 6g, M × korak: 42X1,5**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	486110 42X1,5
GTIN	2050001041883
Razred artikla	48B

Opis**Izvedba:**

Prvi ovoj navoja je pobrušen (od koraka 1 mm) in odstrani umazanijo v obdelovancu ter preprečuje prezgodnji lom prvega koraka navoja.

Izvedba v skladu z **DIN 2279 – 2299**.

Uporaba:

Za metrične ISO fine navoje, desne DIN 13.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Napotek:

Navojni trni za fini navoj z drugačnim korakom, cevni, trapezni, zaobljeni, UNC-, UNF- in NPT-navoj ter za levi navoj po naročilu.

Tehnični opis

Navoj	M42
Korak navoja	1,5 mm
Kakovost	6g
Kalibriranje	L12

Vrsta šablone	Šablona
Tolerančno polje	g
Vrsta navoja	MF
Standard	DIN 13
Kakovost	6
Vrsta izdelka	Kontrolni navojni prstan, dober

Storitve

DAkkS-kalibriranje Kontrolni navojni prstan maksimalni Ø 100 mm	028640 100
Kalibriranje kontrolnega navojnega prstana maksimalni Ø 60 mm	028600 60