

Fini navoj Kontrolni navojni prstan, izmet 6H, M × korak: 45X1,5**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	486130 45X1,5
GTIN	2050001675811
Razred artikla	48B

Opis**Izvedba:**

Prvi ovoj navoja je pobrušen (od koraka 1 mm) in odstrani umazanijo v obdelovancu ter preprečuje prezgodnji lom prvega koraka navoja.

Izvedba v skladu z **DIN 2279 – 2299**.

Dobra in izmetna stran na ločenih trnih (DIN 2240, 2. del, oblika GE).

Uporaba:

Za metrične ISO fine navoje, desne DIN 13.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Napotek:

Navojni trni za fini navoj z drugačnim korakom, cevni, trapezni, zaobljeni, UNC-, UNF- in NPT-navoj ter za levi navoj po naročilu.

Tehnični opis

Korak navoja	1,5 mm
Kakovost	6H
Navoj	M45
Standard	DIN 13
Vrsta navoja	MF
Tolerančno polje	H
Kakovost	6

Vrsta šablone	Kontrolna šablona
Kalibriranje	L11
Vrsta izdelka	Kontrolni navojni trni, izmet

Storitve

Kalibriranje kontrolnega navojnega trna, dober ali izmet maksimalni \varnothing 60 mm	028500 60
DAkS-kalibriranje kontrolni navojni trn, dober ali izmet maksimalni \varnothing 90 mm	028540 90