

**Brusni čep, trdota J fini, AW-CER, Tip: KU08****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 551791 KU08 |
| GTIN | 4007220802489 |
| Razred artikla | 55E |

Opis**Izvedba:**

fin, zrnatost 80.

Brusni čepi PFERD (s certifikatom OSA in skladni z EN 12 413) so glede trdote, veziva, vrste in velikosti zrn posebno prirejeni za navedene primere uporabe in za pokrivanje čim širšega spektra obdelav. Izjemna točnost krožnega teka zagotavlja delo brez vibracij in s tem prizanaša uporabniku, stroju in obdelovancu. Brusni čepi LUKAS so optimizirani za brušenje **robotov in površin** in se odlikujejo z najvišjo zmogljivostjo brušenja, povezano z dolgo življenjsko dobo in enakomerno kakovostjo obdelane površine.

Brusni čep z **mešanimi brusnimi zrni (AW-CER) trdote J**. Mehko vezana kombinacija **belega plemenitega korunda** in **keramičnega, mikrokristalnega sintranega korunda** z učinkom samodejnega ostrenja za konstantno visoko zmogljivost odstranjevanja pri hladnem brušenju (Pferd-oznaka AWCO).

Uporaba:

Za površinsko obdelavo superzlitin, ki jih je težko obdelovati, kot so **titanovi materiali, nikljeve** in **kobaltove zlitine** ter **kaljeno jeklo**.

Priporočena rezalna hitrost 30–50 m/s.

Tehnični opis

| | |
|---------------------|------|
| Ø glave | 8 mm |
| Stopnja preciznosti | fin |
| Zrnatost | 80 |
| Ø držala | 3 mm |
| Dolžina glave | 8 mm |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Brusno sredstvo | Keramična brusna zrna (CER) |
| Kratica za brusno sredstvo | Keramika |
| Značilnost blagovnega imena | AW-CER |
| Vrsta izdelka | Brusni čep |