


HOLEX**Pahljačasti brusni lonec (A), Zrnatost 80, Ø glave × širina glave: 60X40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	555010 60X40
GTIN	4045197241283
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja.

Brusne lamele so v obliki lonca nameščene okoli osi orodja z vbočenim jedrom. Držalo Ø 6 mm.

Uporaba:

Pretežno za fino brušenje in poliranje večjih polmerov v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov ter pri izdelavi posod in aparatov. Brusne lamele se idealno prilagodijo konturam obdelovanca.

Posebej primerni za čelno in obodno brušenje.

Tehnični opis

Širina glave	40 mm
Zrnatost	80
Maksimalno število vrtljajev	12000 min ⁻¹
Priporočeno število vrtljajev	8000 min ⁻¹
Ø držala	6 mm
Ø glave	60 mm
Brusno sredstvo	Brusna zrna iz korunda (A)

Kratice za brusno sredstvo	A
Značilnost blagovnega imena	Zrnatost 80
Vrsta izdelka	Pahljačasti brus

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
suho	primerno		