

## Fini navoj Kontrolni navojni prstan, izmet 6H, M × korak: 60X2



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	486130 60X2
GTIN	2050001675927
Razred artikla	48B

### Opis

#### Izvedba:

Prvi ovoj navoja je pobrušen (od koraka 1 mm) in odstrani umazanijo v obdelovancu ter preprečuje prezgodnji lom prvega koraka navoja.

Izvedba v skladu z **DIN 2279 – 2299**.

**Dobra in izmetna stran na ločenih trnih (DIN 2240, 2. del, oblika GE).**

#### Uporaba:

Za metrične ISO fine navoje, desne DIN 13.

#### Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Napotek:

Navojni trni za fini navoj z drugačnim korakom, cevni, trapezni, zaobljeni, UNC-, UNF- in NPT-navoj ter za levi navoj po naročilu.

### Tehnični opis

Kakovost	6H
Korak navoja	2 mm
Navoj	M60
Vrsta navoja	MF
Standard	DIN 13
Kakovost	6
Tolerančno polje	H

Vrsta šablone	Kontrolna šablona
Kalibriranje	L11
Vrsta izdelka	Kontrolni navojni trni, izmet

**Storitve**

Kalibriranje kontrolnega navojnega trna, dober ali izmet maksimalni $\varnothing$ 60 mm	028500 60
DAkS-kalibriranje kontrolni navojni trn, dober ali izmet maksimalni $\varnothing$ 90 mm	028540 90