

Cevni navoj Kontrolni navojni trn, izmet, Navoj: G1.1/2col**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	486170 G1.1/2
GTIN	2050001036001
Razred artikla	48B

Opis**Izvedba:**

Natančne mere po DIN EN ISO 228-2. Kontrolni navojni prstani so v tolerančnem razredu A. Izmetna stran je označena z rdečim prstanom.

Standard:

DIN EN ISO 228

Napotek:

Kontrolni navojni prstani z drugačnim premerom so dobavljivi po ponudbi.

Tehnični opis

Ø navoja	47,8 mm
Navoj	G1.1/2
Kakovost	A
Korakov na colo	11
Vrsta navoja	G
Standard	DIN 228
Tolerančno polje	A
Vrsta šablone	Kontrolna šablona
Kalibriranje	L11
Vrsta izdelka	Kontrolni navojni trni, izmet

Storitve

DAkS-kalibriranje Kontrolni navojni trn, dober ali izmet
maksimalni \varnothing 90 mm

028540 90

Kalibriranje kontrolnega navojnega trna, dober ali izmet
maksimalni \varnothing 60 mm

028500 60