

**Pahljačasti brus (A), Ø 165×30 mm, Zrnatost: 80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	555145 80
GTIN	4045197525673
Razred artikla	52E

**Opis****Izvedba:**

Lamelni brusni diski z **brusno tkanino z običajnim korundom (A)**. Izvrtina Ø 54 mm.

**Uporaba:**

Odstranjevanje in čiščenje zvarov, brušenje velikih površin in obdelovancev z neenakomernim profilom.

**Napotek:**

Za vpenjalne gredi manjše kot Ø 54 mm uporabite kovinsko prirobnico art. 555140 z možnostjo povrtanja. Druge mere so dobavljive po ponudbi.

Kratka za brusno sredstvo: A

Maksimalno število vrtljajev: 5200 min<sup>-1</sup>

**Tehnični opis**

Ø izvrtine	54 mm
Zrnatost	80
Brusno sredstvo	Običajni korund (A)
Kratka za brusno sredstvo	A

Ø plošče	165 mm
Debelina plošče	30 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 165×30 mm
Maksimalno število vrtljajev	5200 min <sup>-1</sup>
Vrsta izdelka	Pahljačasti brus

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	pogojno primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		

## Pribor

Kovinska reducirna prirobnica, par, možnost povrtanja za  
Ø izvrtine 54 mm

555140 54

