

HOLEX**Pahljačasti brus (A), Ø 165×30 mm, Zrnatost: 180****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	555145 180
GTIN	4045197525697
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Lamelni brusni diski z **brusno tkanino z običajnim korundom (A)**. Izvrtina Ø 54 mm.

Uporaba:

Odstranjevanje in čiščenje zvarov, brušenje velikih površin in obdelovancev z neenakomernim profilom.

Napotek:

Za vpenjalne gredi manjše kot Ø 54 mm uporabite kovinsko prirobnico art. 555140 z možnostjo povrtanja. Druge mere so dobavljive po ponudbi.

Kratka za brusno sredstvo: A

Maksimalno število vrtljajev: 5200 min⁻¹

Tehnični opis

Ø izvrtine	54 mm
Zrnatost	180
Brusno sredstvo	Običajni korund (A)
Kratka za brusno sredstvo	A

Ø plošče	165 mm
Debelina plošče	30 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 165×30 mm
Maksimalno število vrtljajev	5200 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Pahljačasti brus

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	pogojno primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		

Pribor

Kovinska reducirna prirobnica, par, možnost povrtanja za
Ø izvrtine 54 mm

555140 54

