



Oporni brusni krožnik ISO fleksibilni/gladki, Zunanji Ø: 172mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	566650 172
GTIN	2050001032188
Razred artikla	52M

Opis

Izvedba:

Oporni brusni krožnik za fiberdiske z veliko temperaturno obstojnostjo. Posebna oblika za doseganje polne zmogljivosti fiberdiskov.

Elastični specialni oporni brusni krožnik za prilagodljivo brušenje kontur.. Primeren za zrnatost 60 in bolj fino.

V skladu z ISO.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	8500 min ⁻¹
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
za Ø plošče	180 mm
Zunanji Ø	172 mm
vkj. z vpenjalno matico	da
Vrsta izdelka	Oporni brusni krožnik