



Tračni brusni stroj GX, Tip: 790131



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077610 790131
GTIN	4014586872018
Razred artikla	03H

Opis

Izvedba:

Zmogljivi tračni brusni stroji za manjše serije z možnostjo modularne dograditve.

- **Snemljiv lovilnik odrezkov.**
- **Možnost priključitve zunanjega odsesavanja.**

Napotek:

Za brusne trakove glejte art. 558310 in art. 558453–56.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	3000 min ⁻¹
Dolžina traku	2000 mm
Oznaka proizvajalca	GX 75
Širina traku	75 mm
Masa	75 kg
Napajanje	Omrežno napajanje

Vrsta izdelka	Tračni brusilniki
Pribor	
Brusni trak iz cirkonijevega korunda (ZA)GRIT R Zrnatost 36	558454 36
Brusni trak iz cirkonijevega korunda (ZA)GRIT R Zrnatost 120	558453 120
Brusni trak iz cirkonijevega korunda (ZA)GRIT R Zrnatost 120	558454 120
Brusni trak iz cirkonijevega korunda (ZA)ZK713X Zrnatost 120	558310 120
Brusni trak iz cirkonijevega korunda (ZA)ZK713X Zrnatost 60	558310 60
Brusni trak iz cirkonijevega korunda (ZA)ZK713X Zrnatost 80	558310 80
Brusni trak iz cirkonijevega korunda (ZA)GRIT R Zrnatost 60	558454 60
Brusni trak iz cirkonijevega korunda (ZA)GRIT R Zrnatost 36	558453 36
Brusni trak iz cirkonijevega korunda (ZA)GRIT R Zrnatost 36	558456 36
Brusni trak iz cirkonijevega korunda (ZA)GRIT R Zrnatost 80	558454 80
Brusni trak iz cirkonijevega korunda (ZA)ZK713X Zrnatost 40	558310 40
Brusni trak iz cirkonijevega korunda (ZA)GRIT R Zrnatost 60	558453 60
Brusni trak iz cirkonijevega korunda (ZA)GRIT R Zrnatost 80	558453 80