

3M Scotch-Brite™

Samopritrdilni diski iz brusne koprene SC-DH, Ø 125 mm, Primerjava zrnatosti: 100**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	566925 100
GTIN	4046719061075
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Samopritrdilni brusni diski iz brusne koprene z luknjasto podlogo iz tkanine za varno pritrditev. S snemljivim jedrom za centriranje za natančno pozicioniranje in pritrditev diska na podpornem krožniku (**pribl. 50 % manjša raven vibracij s samopritrdilnim brusnim krožnikom art. 566965**).

Uporaba:

Na kotnih brusilnikih s samopritrdilnim brusnim krožnikom art. 566960, vel. 566965. Za **zaključno obdelavo, matiranje, poenotenje** z znatnim zmanjšanjem globine hrapavosti površine ter za **lahko čiščenje** (npr. odstranjevanje stare barve) in **odstranjevanje zarobka**.

Napotek:

Samopritrdilne brusne diske za predhodno brušenje glejte od art. **567705 naprej**.

Tehnični opis

Stopnja preciznosti	groba
Primerjava zrnatosti	100
Izvedba	A coarse

Barva	rjava
Ø plošče	125 mm
Serija	SC-DH
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klor	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 125 mm
Oznaka proizvajalca	SC-DH
maksimalna obodna hitrost	40 m/s
Vrsta izdelka	Brusna koprena

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

Samopritrdilni brusni krožnik z več luknjami centriranjem
in z navojem M 14 Zunanji Ø 125 mm

566965 125

Samopritrdilni brusni krožnik z več luknjami Navoj M 14
Zunanji Ø 125 mm

566960 125