

**Tračna folija 150×2500 mm, nerjavno jeklo, Debelina: 0,3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	478720 0,3
GTIN	4045197207951
Razred artikla	42H

Opis**Izvedba:**

Ta precizni šablonski trak je shranjen v škatlah iz umetne mase za lažje odvijanje. Posamezne škatle se lahko sestavijo v en blok za prihranek prostora in ščitijo material pred umazanijo.

Nerjavni – proti rji in kislinam odporno plemenito jeklo, št. materiala 1.4310 oziroma 1.4301, hladno valjano, vzmetno trdo, svetla površina.

Uporaba:

Nastavljanje orodij; **justiranje** aparatov; **izravnavanje** toleranc; **podlaganje** priprav; **izravnavanje** strojev; **nastavljanje** kalupov; **nastavljanje** zračnosti ležajev; **prilagajanje** agregatov; **naknadno nastavljanje** nožev; **izravnavanje** obdelovancev itd.

Tehnični opis

Debelina	0,3 mm
Material	proti rji in kislinam odporno plemenito jeklo
Točnost	±7 µm
Dolžina folije	2500 mm
Širina folije	150 mm
Značilnost blagovnega imena	nerjavno jeklo

Vrsta izdelka

Tračne folije