


**Fiber-diski, običajni korund (A), Ø 180 mm, Zrnatost: 80**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	566610 80
GTIN	4045197292063
Razred artikla	52M

**Opis**
**Izvedba:**

Odporni proti trganju, a kljub temu zelo prilagodljivi **diski iz vulkaniziranega fibra**. Luknja ima premer 22,23 mm in križne zareze.

**Univerzalni fiber-diski HOLEX** za brušenje vseh kovin. Vrsta brusnih zrn: **običajni korund (A)**.

**Uporaba:**

Na kotnih brusilnikih z najvišjo obodno hitrostjo 80 m/s, z brusnim krožnikom art.

566650/566670. Za **brušenje ravnih ali izbočenih površin** z veliko **prilagodljivostjo**.

maksimalna obodna hitrost: 80 m/s

**Tehnični opis**

Zrnatost	80
Ø plošče	180 mm
Brusno sredstvo	Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo	A
Brusna podlaga	Vulkanizirana vlakna
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 180 mm

Trn za rezkarje	Sistem hitre zamenjave Roloc™
Ø izvrtine	22,23 mm
za hitrovpjenjalni sistem	Roloc™
za material	Jeklo
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Maksimalno število vrtljajev	8488 min <sup>-1</sup>
Vrsta izdelka	Fiber-diski

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
suho	primerno		

## Pribor

Oporni brusni krožnik ISO srednje trdi/rebrasti Zunanji Ø 172 mm	566670 172
Oporni brusni krožnik trdi/rebrasti Zunanji Ø 180 mm	566672 180
Oporni brusni krožnik ISO fleksibilni/gladki Zunanji Ø 172 mm	566650 172