

**Garant****Zvezde iz brusne koprene, Ø 19 mm, Primerjava zrnatosti: 280**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	555911 280
GTIN	
Razred artikla	51E

## Opis

### Izvedba:

Zvezdasto razporejena brusna koprena z navojnim vpenjalom. Robustna brusna koprena je odporna proti trganju, brez cefranja brusnih robov.

2-slojna.

### Uporaba:

Za čiščenje, odstranjevanje zarobka in zaključno obdelavo na težko dostopnih mestih kot so **izvrtine, notranji navoji, cevi** in **vdolbin**. Uporabljajte z vpenjalnim trnom art. 555920.

## Tehnični opis

Stopnja preciznosti	fina
Ø	19 mm
Barva	rdeča
Primerjava zrnatosti	280
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 19 mm

Priporočeno število vrtljajev	10000 min <sup>-1</sup>
Maksimalno število vrtljajev	20000 min <sup>-1</sup>
Vrsta izdelka	Zvezde iz brusne koprene

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

## Pribor

Vpenjalni trn Celotna dolžina 75 mm	555920 75
Vpenjalni trn Celotna dolžina 120 mm	555920 120