

**Samopritrdilni brusni krožnik z več luknjami Navoj M 14, Zunanji Ø: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	566960 125
GTIN	2050001030450
Razred artikla	52M

Opis**Izvedba:**

Prijemalna stran z dvojnimi t-kaveljčki, ki zanesljivo primejo samopritrdilne diske iz brusne kobrene.

Primerno za:

Za samopritrdilne brusne diske **brez centrirne izvrtine**.

Pazi:

Maksimalna obodna hitrost na kotnem brusilniku **s samopritrdilnimi diski znaša** 40 m/s.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	11000 min ⁻¹
maksimalna obodna hitrost	40 m/s
Zunanji Ø	125 mm
Vrsta izdelka	Oporni brusni krožnik