

HOLEX**Plošča za grobo čiščenje (SiC), Ø plošče: 115mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	566750 115
GTIN	4045197566102
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Plošče za grobo čiščenje s sintetično najlonsko kopreno, enakomerno prepredeno z brusnimi zrni.

Zelo **groba struktura brusne koprene**, ki se tudi pri odstranjevanju debelih in mehkih prevlek ne zamaže.

Trda in agresivna izvedba koprene za **univerzalno uporabo** na velikih delovnih površinah.

Uporaba:

Za odstranjevanje rje, lakov, čiščenje varov in odstranjevanje površinske umazanije.

Z **brusnim krožnikom iz steklenih vlaken za neposredno vpenjanje** na kotne brusilnike.

Napotek:

Brusne plošče za grobo čiščenje za preme brusilnike glejte od art. 556270 naprej.

Tehnični opis

Priporočeno število vrtljajev	5000 - 7000 min ⁻¹
Ø izvrtine	22,23 mm
Maksimalno število vrtljajev	11000 min ⁻¹
Ø plošče	115 mm

Kratika za brusno sredstvo	SiC
Stopnja trdote	trda
Stopnja preciznosti	zelo groba
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Opis oblike	ploščato
maksimalna obodna hitrost	60 m/s
Vrsta izdelka	groba brusna koprena za čiščenje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		