

**Samopritrdilni brusni krožnik z več luknjami Navoj M 14, Zunanji Ø: 178mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	566960 178
GTIN	4001895411304
Razred artikla	52M

Opis**Izvedba:**

Prijemalna stran z dvojnimi t-kaveljčki, ki zanesljivo primejo samopritrdilne diske iz brusne kobrene.

Primerno za:

Za samopritrdilne brusne diske **brez centrirne izvrtine**.

Pazi:

Maksimalna obodna hitrost na kotnem brusilniku **s samopritrdilnimi diski znaša 40 m/s**.

Tehnični opis

maksimalna obodna hitrost	40 m/s
Maksimalno število vrtljajev	6000 min ⁻¹
Zunanji Ø	178 mm
Vrsta izdelka	Oporni brusni krožnik