

Pahljačaste brusne ščetke, 4-slojne, Ø 150 mm, Zrnatost: 80**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	555180 80
GTIN	2050001746610
Razred artikla	56Z

Opis**Izvedba:**

Narezana 4-slojna brusna tkanina stisnjena v jedru ščetke. Neenakomerne zareze omogočajo veliko prilagodljivost. Prilagoditev vpetja z reducirnimi pušami s Ø 19 na Ø 10 mm.

Uporaba:

Posnemanje zarobka, zaokrožanje in fino brušenje kontur ali površin.

Napotek:

Uporabljajte vpenjalni trn art. 555785 vel. 10.

Tehnični opis

Zrnatost	80
Priporočeno število vrtljajev	1900 min ⁻¹
Ø plošče	150 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 150 mm
Število ravni	4
Vrsta izdelka	Pahljačaste brusne ščetke

Pribor

Vpenjalni trn Za Ø izvrtine 10 mm

555785 10