

3M**Oporni krožnik za fiber-diske fleksibilni/gladki, Zunanji Ø: 115mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	566692 115
GTIN	4046719523801
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Oporni brusni krožnik za fiberdiske z veliko temperaturno obstojnostjo. Posebna oblika za doseganje polne zmogljivosti fiberdiskov.

Elastični specialni oporni brusni krožnik **za prilagodljivo brušenje kontur..** Primeren za zrnatost 60 in bolj fino.

Dodatno vključena vpenjalna matica 5/8 cole.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	13300 min ⁻¹
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
za Ø plošče	115 mm
Zunanji Ø	115 mm
vkj. z vpenjalno matico	da
Vrsta izdelka	Oporni brusni krožnik