

3M**Samopritrdilni brusni krožnik z več luknjami s centriranjem in z navojem M 14, Zunanji Ø: 115mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	566965 115
GTIN	5010027826946
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Prijemalna stran z dvojnimi t-kaveljčki, ki zanesljivo primejo samopritrdilne diske iz brusne kobrene.

Primerno za:

S centriranjem za samopritrdilne diske art. 566902 – 566950.

Pazi:

Maksimalna obodna hitrost na kotnem brusilniku **s samopritrdilnimi diski znaša** 40 m/s.

Tehnični opis

maksimalna obodna hitrost	40 m/s
Maksimalno število vrtljajev	12000 min ⁻¹
Zunanji Ø	115 mm
Vrsta izdelka	Oporni brusni krožnik