

**3M****Oporni krožnik za fiber-diske fleksibilni/gladki, Zunanji Ø: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	566692 125
GTIN	4046719523818
Razred artikla	53M

**Opis****Izvedba:**

Oporni brusni krožnik za fiberdiske z veliko temperaturno obstojnostjo. Posebna oblika za doseganje polne zmogljivosti fiberdiskov.

**Elastični** specialni oporni brusni krožnik za prilagodljivo brušenje kontur.. Primeren za zrnatost 60 in bolj fino.

Dodatno vključena vpenjalna matica 5/8 cole.

**Tehnični opis**

Maksimalno število vrtljajev	12500 min <sup>-1</sup>
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
za Ø plošče	125 mm
Zunanji Ø	125 mm
vklj. z vpenjalno matico	da
Vrsta izdelka	Oporni brusni krožnik