



Kotni polirni stroj WPO, Tip: 72214900



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 077712 72214900 |
| GTIN | 4014586862729 |
| Razred artikla | 03F |

Opis

Izvedba:

- Brezstopenjska elektronska regulacija vrtljajev za optimalni izkoristek uporabljenega orodja.
- Z vpenjalnim trnom je uporaben tudi kot polnovredni stroji za satiniranje vzdolžnih površin.
- Največja stabilnost števila vrtljajev pri vsaki obremenitvi preko celotnega območja nastavljanja.
- Zapora pred samodejnim zagonom proti nenadzorovanemu ponovnemu vklopu po prekinitvi napajanja.

Obseg dobave:

Kotni polirni stroj Fein WPO 14-25E, dodatni ročaj.

Dodatni pribor:

Standardna garnitura za obdelavo površin art. 077718 vel. F, garnitura za satiniranje profilov art. 077718 vel. S, garnitura za poliranje art. 077718 vel. P, garnitura za cevi art. 077718 vel. R.

Tehnični opis

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Oznaka proizvajalca | WPO 14-25 E |
| Maksimalne vibracije v skladu z EN | 3,5 m/s ² |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Vpenjalo za orodje | M14 |
| Območje števila vrtljajev | 900 - 2500 min ⁻¹ |
| Maksimalni Ø polirnega orodja | 250 mm |
| Poraba moči | 1200 W |
| Masa | 2,4 kg |
| Napajanje | Omrežno napajanje |
| Vrsta izdelka | Polirni stroj |

Pribor

| | |
|--|----------|
| Garnitura za nerjavno jeklo za kotni polirni stroj WPO Tip S | 077718 S |
| Garnitura za nerjavno jeklo za kotni polirni stroj WPO Tip F | 077718 F |
| Garnitura za nerjavno jeklo za kotni polirni stroj WPO Tip R | 077718 R |