

3M**Samopritrdilni brusni krožnik z več luknjami s centriranjem in z navojem M 14, Zunanji Ø: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

566965 125

GTIN

4046719066537

Razred artikla

53M

Opis**Izvedba:**

Prijemalna stran z dvojnimi t-kaveljčki, ki zanesljivo primejo samopritrdilne diske iz brusne kobrene.

Primerno za:

S centriranjem za samopritrdilne diske art. 566902 – 566950.

Pazi:

Maksimalna obodna hitrost na kotnem brusilniku **s samopritrdilnimi diski znaša** 40 m/s.

Tehnični opis

maksimalna obodna hitrost

40 m/s

Maksimalno število vrtljajev

11000 min⁻¹

Zunanji Ø

125 mm

Vrsta izdelka

Oporni brusni krožnik