

**Oporni brusni krožnik ISO srednje trdi/rebrasti, Zunanji Ø: 117mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	566670 117
GTIN	2050001031785
Razred artikla	52M

Opis**Izvedba:**

Oporni brusni krožnik za fiberdiske z veliko temperaturno obstojnostjo. Posebna oblika za doseganje polne zmogljivosti fiberdiskov.

Srednje trd brusni krožnik s širokimi rebri za boljšo oporo brusnih zrn pri brušenju robov in površin. Za **grobo brušenje** z zrnatostjo od 36 do 60.

V skladu z ISO.

Tehnični opis

maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Maksimalno število vrtljajev	12500 min ⁻¹
za Ø plošče	125 mm
Zunanji Ø	117 mm
vkj. z vpenjalno matico	da
Vrsta izdelka	Oporni brusni krožnik