


**Garant****Podaljšek VHM za rezkarje za privijačenje  $\varnothing d = 12$  mm, Navoj M  $\times$  L: M6X70****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301361 M6X70
GTIN	4045197871671
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

Podaljšek v celoti iz karbidne trdine, z dušenjem vibracij, toleranca držala h6, dolga in ozka izvedba.

**Uporaba:**

Posebej za uporabo v nakrčevalnih vpenjalnih glavah. Odlična kombinacija standardnih jeklenih podaljškov in podaljškov Densimet®.

**Tehnični opis**

Uporabna dolžina $L_1$	21 mm
$\varnothing$ držala d	12 mm
Navoj M	M6
$\varnothing$ izvrtine $D_1$	6,5 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	70 mm
Zunanji $\varnothing$ D	9,8 mm
Trn za rezkarje	$\varnothing d = 12$ mm
z notranjim hlajenjem	da
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Podaljšek

