

3M**Samopritrdilni brusni krožnik z več luknjami s centriranjem in z navojem M 14, Zunanji Ø: 178mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 566965 178 |
| GTIN | 5010027826953 |
| Razred artikla | 53M |

Opis**Izvedba:**

Prijemalna stran z dvojnimi t-kaveljčki, ki zanesljivo primejo samopritrdilne diske iz brusne kobrene.

Primerno za:

S centriranjem za samopritrdilne diske art. 566902 – 566950.

Pazi:

Maksimalna obodna hitrost na kotnem brusilniku **s samopritrdilnimi diski znaša** 40 m/s.

Tehnični opis

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Maksimalno število vrtljajev | 6000 min ⁻¹ |
| maksimalna obodna hitrost | 40 m/s |
| Zunanji Ø | 178 mm |
| Vrsta izdelka | Oporni brusni krožnik |