

**Oporni brusni krožnik ISO srednje trdi/rebrasti, Zunanji Ø: 172mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	566670 172
GTIN	2050001031792
Razred artikla	52M

Opis**Izvedba:**

Oporni brusni krožnik za fiberdiske z veliko temperaturno obstojnostjo. Posebna oblika za doseganje polne zmogljivosti fiberdiskov.

Srednje trd brusni krožnik s širokimi rebri za boljšo oporo brusnih zrn pri brušenju robov in površin. Za **grobo brušenje** z zrnatostjo od 36 do 60.

V skladu z ISO.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	8500 min ⁻¹
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
za Ø plošče	180 mm
Zunanji Ø	172 mm
vkj. z vpenjalno matico	da
Vrsta izdelka	Oporni brusni krožnik