

Garant

Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; zunanji navoj, desna, HB7020, Korak: 6mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270712 6
GTIN	4045197871558
Razred artikla	21J

Opis**Izvedba:**

Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60° za zunanji navoj po DIN/ISO R 262 (DIN 13) tolerančni razred 6g.

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Korak navoja	6 mm
Vrsta uporabe	desno
Notranja/zunanja uporaba	zunaj
Profil rezalnih obračalnih ploščic	Polni profil
Zvrst	HB7020
Kakovost	DIN 13 6g
Vrsta navoja	MF
Vrsta navoja	M

Vrsta navoja	MF-LH
Vrsta navoja	M-LH
Kot profila	60 stopinj
Debelina	4,76 mm
Velikost ploščice L	22 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	200 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	180 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	160 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	70 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	50 m/min	S
GG(G)	primerno	120 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	120 m/min	N
neprekinjeno	pogojno primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		

