

3M Scotch-Brite™

**Samopritrdilni diski iz brusne koprene SC-DH, Ø 115 mm, Primerjava zrnatosti: 100****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	566915 100
GTIN	4001895969072
Razred artikla	53M

**Opis****Izvedba:**

Samopritrdilni brusni diski iz brusne koprene z luknjasto podlogo iz tkanine za varno pritrditev. S snemljivim jedrom za centriranje za natančno pozicioniranje in pritrditev diska na podpornem krožniku (**pribl. 50 % manjša raven vibracij s samopritrdilnim brusnim krožnikom art. 566965**).

**Uporaba:**

Na kotnih brusilnikih s samopritrdilnim brusnim krožnikom art. 566960, vel. 566965. Za **zaključno obdelavo, matiranje, poenotenje** z znatnim zmanjšanjem globine hrapavosti površine ter za **lahko čiščenje** (npr. odstranjevanje stare barve) in **odstranjevanje zarobka**.

**Napotek:**

Samopritrdilne brusne diske za predhodno brušenje glejte od art. **567705 naprej**.

**Tehnični opis**

Barva	rjava
Primerjava zrnatosti	100
Stopnja preciznosti	groba

Izvedba	A coarse
Ø plošče	115 mm
Serija	SC-DH
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 115 mm
Oznaka proizvajalca	SC-DH
maksimalna obodna hitrost	40 m/s
Vrsta izdelka	Brusna koprena

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

---

**Pribor**

Samopritrdilni brusni krožnik z več luknjami centriranjem  
in z navojem M 14 Zunanji Ø 115 mm

566965 115

Samopritrdilni brusni krožnik z več luknjami Navoj M 14  
Zunanji Ø 115 mm

566960 115