



Kompaktni nastavljivi vpenjalniki dolge, Tip: 4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370091 4
GTIN	4020772003159
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

- Vpenjalna sila 30 oz. 49 kN z zateznim momentom pribl. 100 Nm.
- Kovan vpenjalni element iz legiranega poboljšane jekla, črno pocinkan.
- Brezstopenjsko nastavljanje višine in dolžine.
- Nizka izvedba.

Obseg dobave:

- Osnovni element in nosilec.
- Utorna matica DIN 508 z vpenjalnim vijakom. Razred trdnosti 12.9.

Dodatni pribor:

Pritisni kosi art. 370097.

Tehnični opis

Vpenjalna višina h-H	7 - 88 mm
Vpenjalna sila	49 kN
Dolžina nastavljanja V	19 - 165 mm
L	175 mm

B	75 mm
Zev ključa SW	12 mm
B ₁	25 mm
A	52 mm
Širina T-utora	22 mm
Pritrdilni vijak G ₁	M24
A ₁	125 mm
z višinskim elementom	ne
Pritrdilni vijak G	M20
Tip	764CC
Vrsta izdelka	Močni vpenjalniki

Pribor

Višinski elementdolge za tip 4	370093 4
Pritisni kos, plemenito jeklo Tip DG	370097 DG
Pritisni kos, plemenito jeklo Tip DR	370097 DR