



## Kompaktni nastavljivi vpenjalniki kratke, Tip: 5



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370092 5
GTIN	4020772003135
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

- Vpenjalna sila 30 oz. 49 kN z zateznim momentom pribl. 100 Nm.
- Kovani vpenjalni element iz legiranega poboljšane jekla, črno pocinkan.
- Brezstopenjsko nastavljanje višine in dolžine.
- Nizka izvedba.

#### Obseg dobave:

- Osnovni element in nosilec.
- Utorna matica DIN 508 z vpenjalnim vijakom. Razred trdnosti 12.9.

#### Dodatni pribor:

Pritisni kosi art. 370095.

### Tehnični opis

Pritrdilni vijak G	M12
B <sub>1</sub>	18 mm
Vpenjalna sila	32 kN
A <sub>1</sub>	78 mm

Zev ključa SW	8 mm
L	95 mm
Širina T-utora	14 mm
B	54 mm
A	36 mm
Vpenjalna višina h-H	6 - 50 mm
Pritrdilni vijak G <sub>1</sub>	M16
Dolžina nastavljanja V	12 - 82 mm
Tip	764Md
Vrsta izdelka	Močni vpenjalniki

## Pribor

Pritisni kos, plemenito jeklo Tip DG	370095 DG
Pritisni kos, plemenito jeklo Tip DR	370095 DR