



Kompaktni nastavljivi vpenjalniki kratke, Tip: 6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370092 6
GTIN	4020772004682
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

- Vpenjalna sila 30 oz. 49 kN z zateznim momentom pribl. 100 Nm.
- Kovan vpenjalni element iz legiranega poboljšane jekla, črno pocinkan.
- Brezstopenjsko nastavljanje višine in dolžine.
- Nizka izvedba.

Obseg dobave:

- Osnovni element in nosilec.
- Utorna matica DIN 508 z vpenjalnim vijakom. Razred trdnosti 12.9.

Dodatni pribor:

Pritisni kosi art. 370096.

Tehnični opis

A ₁	92 mm
L	110 mm
Pritrdilni vijak G ₁	M20
B	60 mm

Zev ključa SW	10 mm
Vpenjalna sila	40 kN
B ₁	20 mm
Širina T-utora	18 mm
Dolžina nastavljanja V	15 - 95 mm
Vpenjalna višina h-H	6 - 50 mm
Pritrdilni vijak G	M16
A	42 mm
Tip	764Md
Vrsta izdelka	Močni vpenjalniki

Pribor

Pritisni kos, plemenito jeklo Tip DR	370096 DR
Pritisni kos, plemenito jeklo Tip DG	370096 DG