




Vpenjalnik s protelementom, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370115 1
GTIN	4020772079758
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Vpenjalnik z 2 vpenjalnima nastavkoma. Lahko se obrne glede na uporabo. Pritisni kos in protelement sta med seboj povezana.

Prednosti:

Prilagodljiva in hitra nastavitev razdalje na obdelovancu. Za doseganje vpenjalne višine niso potrebne dodatne podloge.

Dodatni pribor:

Vpenjalni vijaki art. 375300.

Vpenjalna sila do maksimalno: 30 kN

A: 27 mm

A₂: 17 mm

H₁: 0 - 55 mm

Višina H₂: 18 mm

B₂: 44 mm

Tehnični opis

L	115 mm
A ₂	17 mm
Višina H ₂	18 mm
Vpenjalna sila do maksimalno	30 kN
B ₂	44 mm

H ₁	0 - 55 mm
Širina T-utora	10/12/14 mm
Tip	1
A	27 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna spona

Pribor

T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 2824100	375300 2824100
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 1614100	375300 1614100
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 8832	375300 8832
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 2020125	375300 2020125
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 1616100	375300 1616100
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 1816100	375300 1816100
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 6625	375300 6625
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 1212100	375300 1212100
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 1412200	375300 1412200
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 8850	375300 8850
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 1816250	375300 1816250
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 1212200	375300 1212200
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 161463	375300 161463
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 1616160	375300 1616160
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 161663	375300 161663
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 181663	375300 181663
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 2824400	375300 2824400
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 1616250	375300 1616250
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 1412125	375300 1412125
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 2020315	375300 2020315
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 161480	375300 161480

T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 2824250	375300 2824250
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 202080	375300 202080
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 141250	375300 141250
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 1412100	375300 1412100
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 1616125	375300 1616125
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 101063	375300 101063
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 1212125	375300 1212125
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 1412160	375300 1412160
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 2424160	375300 2424160
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 101080	375300 101080
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 4236250	375300 4236250
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 1614250	375300 1614250
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 2824160	375300 2824160
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 222080	375300 222080
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 1614125	375300 1614125
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 1816160	375300 1816160
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 2220200	375300 2220200
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 8880	375300 8880
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 2220125	375300 2220125
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 121280	375300 121280
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 1614160	375300 1614160
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 1816125	375300 1816125
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 141280	375300 141280
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 1212160	375300 1212160
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 101040	375300 101040
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 2220315	375300 2220315
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 1010100	375300 1010100
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 121250	375300 121250
T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten Tip 2020200	375300 2020200