



Vpenjalnik s protelementom, Tip: 4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370115 4
GTIN	
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Vpenjalnik z 2 vpenjalnima nastavkoma. Lahko se obrne glede na uporabo. Pritisni kos in protelement sta med seboj povezana.

Prednosti:

Prilagodljiva in hitra nastavitev razdalje na obdelovancu. Za doseganje vpenjalne višine niso potrebne dodatne podloge.

Dodatni pribor:

Vpenjalni vijaki art. 375300.

Tehnični opis

Tip	4
L	235 mm
A	51 mm
Višina H ₂	31 mm
Vpenjalna sila do maksimalno	75 kN
H ₁	0 - 100 mm
A ₂	34 mm
B ₂	70 mm

Širina T-utora	20/22/24/28 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna spona

Pribor

T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 1010100	375300 1010100
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 1616160	375300 1616160
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 8832	375300 8832
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 101063	375300 101063
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 2424160	375300 2424160
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 161663	375300 161663
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 2824100	375300 2824100
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 1616100	375300 1616100
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 222080	375300 222080
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 1816250	375300 1816250
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 8850	375300 8850
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 1616250	375300 1616250
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 121280	375300 121280
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 2824250	375300 2824250
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 101080	375300 101080
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 1614250	375300 1614250
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 101040	375300 101040
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 6625	375300 6625
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 2220315	375300 2220315
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 141250	375300 141250
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 1212125	375300 1212125
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 2824160	375300 2824160
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 1212200	375300 1212200
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 2020315	375300 2020315

T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 1212160	375300 1212160
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 8880	375300 8880
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 2020200	375300 2020200
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 1412100	375300 1412100
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 121250	375300 121250
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 161463	375300 161463
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 1412200	375300 1412200
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 1616125	375300 1616125
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 1412125	375300 1412125
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 161480	375300 161480
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 1816125	375300 1816125
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 1614125	375300 1614125
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 1212100	375300 1212100
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 181663	375300 181663
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 141280	375300 141280
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 2220125	375300 2220125
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 1614160	375300 1614160
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 1412160	375300 1412160
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 1816160	375300 1816160
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 1614100	375300 1614100
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 2220200	375300 2220200
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 2020125	375300 2020125
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 202080	375300 202080
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 1816100	375300 1816100
T-utorni vijak (10.9./8.8.)kompleten Tip 2824400	375300 2824400