

3M Scotch-Brite™

Samopritrdilni diski iz brusne koprene SC-DH, Ø 115 mm, Primerjava zrnatosti: 180**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 566915 180 |
| GTIN | 4001895969065 |
| Razred artikla | 53M |

Opis**Izvedba:**

Samopritrdilni brusni diski iz brusne koprene z luknjasto podlogo iz tkanine za varno pritrditev. S snemljivim jedrom za centriranje za natančno pozicioniranje in pritrditev diska na podpornem krožniku (**pribl. 50 % manjša raven vibracij s samopritrdilnim brusnim krožnikom art. 566965**).

Uporaba:

Na kotnih brusilnikih s samopritrdilnim brusnim krožnikom art. 566960, vel. 566965. Za **zaključno obdelavo, matiranje, poenotenje** z znatnim zmanjšanjem globine hrapavosti površine ter za **lahko čiščenje** (npr. odstranjevanje stare barve) in **odstranjevanje zarobka**.

Napotek:

Samopritrdilne brusne diske za predhodno brušenje glejte od art. **567705 naprej**.

Tehnični opis

| | |
|----------------------|---------|
| Barva | rdeča |
| Stopnja preciznosti | polfina |
| Primerjava zrnatosti | 180 |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Izvedba | A medium |
| Ø plošče | 115 mm |
| Serija | SC-DH |
| Kratica za brusno sredstvo | A |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % |
| Značilnost blagovnega imena | Ø 115 mm |
| Oznaka proizvajalca | SC-DH |
| maksimalna obodna hitrost | 40 m/s |
| Vrsta izdelka | Brusna koprena |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | primerno | | |
| INOX | primerno | | |
| Ti | primerno | | |
| GG(G) | primerno | | |
| CuZn | primerno | | |
| Umetna masa, GFK | primerno | | |
| Les | primerno | | |
| Laki | primerno | | |
| Uni | primerno | | |
| mokro maks. | pogojno primerno | | |
| suho | primerno | | |

Pribor

Samopritrdilni brusni krožnik z več luknjami Navoj M 14
Zunanji Ø 115 mm

566960 115

Samopritrdilni brusni krožnik z več luknjami centriranjem
in z navojem M 14 Zunanji Ø 115 mm

566965 115