

HOLEX**Kompaktna brusna plošča D × G × V (mm), 125×6×22, Primerjava zrnatosti: 180**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 566996 180 |
| GTIN | 4045197611727 |
| Razred artikla | 52M |

Opis

Izvedba:

Kompaktne plošče iz stisnjene vlaknate koprne za hladno brušenje brez spreminjanja barve.

Uporaba:

Za **odstranjevanje, čiščenje in zaključno obdelavo** kotnih varov, težko dostopnih mest s kotnimi brusilniki (Ø 125 mm) ali brusilniki za kotne vare (Ø 150 mm).

Na kotnih brusilnikih brez dodatnega pribora.

Napotek:

Kompaktne plošče iz brusne koprne za brušenje površin najdete pod art. 566991. Plošče za posnemanje zarobka in zaključno obdelavo za stacionarne brusne stroje najdete pod art. 568725, art. 568731 in art. 568741.

Tehnični opis

| | |
|----------------------|---------|
| Primerjava zrnatosti | 180 |
| Stopnja preciznosti | polfina |
| Stopnja trdote | polfina |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Izvedba | 6A medium |
| Ø plošče D | 125 mm |
| Ø izvrtine H | 22 mm |
| Širina plošče T | 6 mm |
| Kratica za brusno sredstvo | SiC |
| Brusno sredstvo | Silicijev karbid (SiC) |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % |
| Značilnost blagovnega imena | 125×6×22 |
| maksimalna obodna hitrost | 60 m/s |
| Maksimalno število vrtljajev | 10000 min ⁻¹ |
| Vrsta izdelka | Kompaktna brusna plošča |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------|----------------|------------|
| Alu Mg | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | primerno | | |
| INOX | primerno | | |
| Ti | primerno | | |
| GG(G) | primerno | | |
| Umetna masa, GFK | primerno | | |
| Laki | primerno | | |
| Uni | primerno | | |
| suho | primerno | | |

