

**Garnitura podložnih folij, 5-delna 150×500 mm, nerjavno, Debelina: 0,1mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 478760 0,1    |
| GTIN                  | 2050001057709 |
| Razred artikla        | 48B           |

**Opis****Izvedba:**

Podložni trakovi iz hladno valjanega, vzmetno trdega tračnega jekla z veliko točnostjo plane površine. Debelina folije je neizbrisno označena. Shranjena v čvrstih dozah.

**Nerjavni** – proti rji in kislinam odporno plemenito jeklo, št. materiala 1.4310 oziroma 1.4301 (debelina 0,02 in 0,05 mm), hladno valjano, vzmetno trdo, svetla površina.

**Uporaba:**

**Nastavljanje** orodij; **justiranje** aparatov; **izravnavanje** toleranc; **podlaganje** priprav; **izravnavanje** strojev; **nastavljanje** kalupov; **nastavljanje** zračnosti ležajev; **prilagajanje** agregatov; **naknadno nastavljanje** nožev; **izravnavanje** obdelovancev itd.

**Obseg dobave:**

1 garnitura s 5 folijami.

**Tehnični opis**

|               |  |
|---------------|--|
| Debelina      | 0,1 mm   |
| Material      | proti rji in kislinam<br>odporno plemenito jeklo |
| Točnost       | ±4 µm  |
| Širina folije | 150 mm   |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Dolžina folije              | 500 mm                |
| Značilnost blagovnega imena | nerjavno              |
| Material                    | Plemenito jeklo, INOX |
| Število folij               | 5                     |
| Vrsta izdelka               | Podložna folija       |