



Močna vpenjalna glava vitke, SK 40, Ø D1: 12mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	300788 12
GTIN	4045197871725
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

- Manjše trenje zaradi igličnega ležaja.
- Zaščita s premazom proti koroziji.
- Zatesnjena pred prahom in vodo.
- Zelo velika vpenjalna sila povečuje življenjsko dobo in izboljšuje kakovost površine.
- Prilagodljivo območje vpenjanja z vpenjalnimi stročnicami.

Vpenjalna sila do 150 Nm pri Ø 12, 300 Nm pri Ø 16 in 400 Nm pri Ø 20. Kakovost uravnoveženja G2,5 pri 15000 min⁻¹.

Prednosti:

- Manj motečih kontur zaradi vitke izvedbe.
- Dolga življenjska doba orodja.
- Lastnosti za dušenje vibracij.
- Velika trdnost zaradi ojačane vpenjalne matice.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Pritezni čep art. 308600 – 308806.

Vpenjalne stročnice art. 309581 – 309582.

Tehnični opis

Podatkovni list

Vpenjalni premer D ₁	12 mm
Zunanji Ø vpenjalne stročnice D	30 mm
Previsna dolžina A	70 mm
Primeren zatezni ključ art. 309747	S10
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Močna vpenjalna glava

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/300788-12>